


 KOMET**WOHX 06T302, desna, W01, Zvrst: P25M**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268899 P25M
GTIN	4047109057067
Razred artikla	24T

## Opis

WOHX 06T302, desna P25M Zvrst: P25M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Dodatna uporaba	M
Rezalni material	HM

Lomilec odrezkov	G12
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	P25M
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOHX 06T302 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W01
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje