

**TOHX 090202, desna, W30, Zvrst: BK6425****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268873 BK6425
GTIN	4047109224995
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090202, desna BK6425 Zvrst: BK6425

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Dodatna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Rezalni material	HM

Zvrst	BK6425
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 090202 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje