


**TOHX 06T102, desna, W30, Zvrst: BK6425**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268872 BK6425
GTIN	4047109224865
Razred artikla	24T

**Opis**

TOHX 06T102, desna BK6425 Zvrst: BK6425

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Zvrst	BK6425
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Dodatna uporaba	M

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 06T102 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje