

 KOMET**TOHX 06T102, leva, W30, Zvrst: BK6425**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Razred artikla	24T

## Opis

TOHX 06T102, leva BK6425 Zvrst: BK6425

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	BK6425

Lomilec odrezkov	G06
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Dodatna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 06T102 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje