

 KOMET**TOHX 06T102, leva, W30, Zvrst: BK8425**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 06T102, leva BK8425 Zvrst: BK8425

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 260 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 160 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	BK8425
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 160 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	G12
Rezalni material	HM
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 260 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v

Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 06T102 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje