

 KOMET**TOHX 090202, leva, W30, Zvrst: BK6425**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268880 BK6425
GTIN	4047109224902
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090202, leva BK6425 Zvrst: BK6425

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Dodatna uporaba	M

Lomilec odrezkov	G06
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	BK6425
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 090202 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje