

 **KOMET**
TOHX 06T102, leva, W30, Zvrst: BK6425**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268878 BK6425
GTIN	4047109224674
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 06T102, leva BK6425 Zvrst: BK6425

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 120 - 180 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	120 - 180 m/min
Dodatna uporaba	M
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	G12
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	BK6425
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 06T102 L
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W30
Cepilni kot	12 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje