

Garant**Garnitura preciznih klešč za elektroniko 3-delna, Število klešč: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700157 3
GTIN	4045197976451
Razred artikla	71A

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelane, ozke oblike, rezila induktivno kaljena (62–64 HRC), čeljusti z gladko prijemalno površino. Površina nesvetleče peskana, s členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna zamenljiva vzmet za enostavno uporabo. **Dvokomponentne prevleke ročajev** iz prevodne umetne mase.

Primerno za ESD. Precizno brušena rezila.

Material:

Jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju, za zelo natančne tolerance.

Obseg dobave:

1 stranske ščipalne klešče za elektronike art. 726250 (koničasta glava): Vel. 125

1 stranske ščipalne klešče za elektronike art. 726210 (običajna glava): Vel. 125

1 koničaste klešče za elektronike art. 727170: Vel. 140

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Število klešč	3
elektrostatična lastnost	EGB/ESD

Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Rezalni rob	precizno posnetje rezalnih robov
Material	Posebno orodno jeklo
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

Pribor

Sistemska škatla Tip 3	630315 3
Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave Celotna dolžina 125 mm	726210 125
Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava Celotna dolžina 125 mm	726250 125
Koničaste klešče za elektronike Celotna dolžina 140 mm	727170 140