

**Garant****Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave, FW, Celotna dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726210 125
GTIN	4045197976482
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Precizno izdelane, ozke oblike, rezila induktivno kaljena (62–64 HRC). Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna zamenljiva vzmet za enostavno uporabo. **Dvokomponentne** prevleke ročajev iz neprevodnega materiala. **Primerno za ESD.** Precizno brušena rezila.

**Material:**

Jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju, za zelo natančne tolerance.

**Tehnični opis**

Širina glave	12 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
celotna dolžina	125 mm
Dolžina rezila	11,5 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	precizno posnetje rezalnih robov
Značilnost blagovnega imena	FW
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

