

Garant**Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta izžlebljena glava, KW,
Celotna dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	726255 125
GTIN	4045197976611
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelane, ozke oblike, rezila induktivno kaljena (62–64 HRC). Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna zamenljiva vzmet za enostavno uporabo. **Dvokomponentne** prevleke ročajev iz neprevodnega materiala. **Primerno za ESD.** Precizno brušena rezila.

Material:

Jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju, za zelo natančne tolerance.

Tehnični opis

Za rezanje bakrene žice do Ø	0,1 - 1 mm
Dolžina rezila	10 mm
Širina glave	10 mm
celotna dolžina	125 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Značilnost blagovnega imena	KW
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

