



## Digitalno pomično merilo Ultra Light, Merilno območje: 2000mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 415542 2000   |
| GTIN                  | 7640125712728 |
| Razred artikla        | 46A           |

### Opis

#### Izvedba:

Ekstremno lahka pomična merila. Merilno vodilo je narejeno iz aluminijastega votlega profila, zelo velika togost zaradi štirih kaljenih in brušenih jeklenih palic. Zelo velik LCD prikazovalnik s števkami višine 20 mm. Zunanja kraka iz nerjavnega, kaljenega jekla s prevleko iz titana. Omejitev merilne sile za konstantno merilno silo (7,5 – 11,5 N). Zamenljivi cilindrični zatiči za notranje merjenje. Funkcije: Preset, Maks-/Min-, Delta, prikaz zgornje in spodnje tolerančne meje.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 2 nastavkoma za notranje merjenje na kljunu.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

### Tehnični opis

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Dolžina konic                    | 202 mm      |
| Kalibriranje                     | A1          |
| Višina števil LCD prikazovalnika | 20 mm       |
| Število vključenih baterij       | 1           |
| Merilno območje                  | 0 - 2000 mm |
| Točnost                          | 0,12 mm     |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Odčitavanje                           | 0,01 mm                     |
| Odčitavanje                           | 0,0005 col                  |
| Preklop odčitavanja                   | mm/cole                     |
| Masa                                  | 2,5 kg                      |
| Standard                              | Tovarniški standard         |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032               |
| Vrsta IP-zaščite                      | IP 67                       |
| Napajanje                             | Baterijsko napajanje        |
| Vmesnik                               | Vmesnik RS232C              |
| Vmesnik                               | USB-vmesnik                 |
| Merilno orodje                        | digitalno                   |
| Vrsta izdelka                         | univerzalnih pomičnih meril |

## Storitve

|   |             |
|---|-------------|
| Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril<br>maksimalno merilno območje 2000 mm | 021000 2000 |
|---|-------------|

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|