

**Digitalno pomično merilo Ultra Light, Merilno območje: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415542 600
GTIN	7640125712414
Razred artikla	46A

**Opis****Izvedba:**

Ekstremno lahka pomična merila. Merilno vodilo je narejeno iz aluminijastega votlega profila, zelo velika togost zaradi štirih kaljenih in brušenih jeklenih palic. Zelo velik LCD prikazovalnik s števkami višine 20 mm. Zunanja kraka iz nerjavnega, kaljenega jekla s prevleko iz titana. Omejitev merilne sile za konstantno merilno silo (7,5 – 11,5 N). Zamenljivi cilindrični zatiči za notranje merjenje. Funkcije: Preset, Maks-/Min-, Delta, prikaz zgornje in spodnje tolerančne meje.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 2 nastavkoma za notranje merjenje na kljunu.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498948.

**Tehnični opis**

Standard	Tovarniški standard
Točnost	0,04 mm
Kalibriranje	A1
Število vključenih baterij	1
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 600 mm

Preklop odčitavanja	mm/col
Dolžina konic	202 mm
Višina številc LCD prikazovalnika	20 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Masa	1,5 kg
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------