

**Digitalno pomično merilo Ultra Light, Merilno območje: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415542 1500
GTIN	7640125712421
Razred artikla	46A

Opis**Izvedba:**

Ekstremno lahka pomična merila. Merilno vodilo je narejeno iz aluminijastega votlega profila, zelo velika togost zaradi štirih kaljenih in brušenih jeklenih palic. Zelo velik LCD prikazovalnik s števkami višine 20 mm. Zunanja kraka iz nerjavnega, kaljenega jekla s prevleko iz titana. Omejitev merilne sile za konstantno merilno silo (7,5 – 11,5 N). Zamenljivi cilindrični zatiči za notranje merjenje. Funkcije: Preset, Maks-/Min-, Delta, prikaz zgornje in spodnje tolerančne meje.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 2 nastavkoma za notranje merjenje na kljunu.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

Tehnični opis

Višina števk LCD prikazovalnika	20 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	202 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Masa	2,2 kg

Standard	Tovarniški standard
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,09 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Merilno območje	0 - 1500 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 2000 mm	021000 2000
---	-------------

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------