



## Digitalno pomično merilo Ultra Light, Merilno območje: 2500mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415542 2500
GTIN	7640125712834
Razred artikla	46A

### Opis

#### Izvedba:

Ekstremno lahka pomična merila. Merilno vodilo je narejeno iz aluminijastega votlega profila, zelo velika togost zaradi štirih kaljenih in brušenih jeklenih palic. Zelo velik LCD prikazovalnik s števkami višine 20 mm. Zunanja kraka iz nerjavnega, kaljenega jekla s prevleko iz titana. Omejitev merilne sile za konstantno merilno silo (7,5 – 11,5 N). Zamenljivi cilindrični zatiči za notranje merjenje. Funkcije: Preset, Maks-/Min-, Delta, prikaz zgornje in spodnje tolerančne meje.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 2 nastavkoma za notranje merjenje na kljunu.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

### Tehnični opis

Točnost	0,15 mm
Dolžina konic	202 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Število vključenih baterij	1
Višina števil LCD prikazovalnika	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno območje	0 - 2500 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Masa	2,8 kg
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

### Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3000 mm	021000 3000
---	-------------

### Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------