

**Garant****Mehko kladivo z gumijastimi nastavki, črna, Ø ohišja/material: 50Gmm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	752500 50G
GTIN	4045197977403
Razred artikla	71D

## Opis

### Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

### Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

### Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

## Tehnični opis

Celotna dolžina	380 mm
Ø udarne površine nastavkov	50 mm
Masa brez nastavkov	785 g
Dolžina ročaja	310 mm
Dolžina glave z nastavki	138 mm
Barva	črna
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

**Pribor**

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 50

752540 50

Nastavek iz umetne mase, srednje trd za mehko kladivo 50

752550 50

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 50 mm

752530 50

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 50

752560 50