

Garant**Mehko kladivo z gumijastimi nastavki, črna, Ø ohišja/material: 60Gmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	752500 60G
GTIN	4045197977410
Razred artikla	71D

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

Tehnični opis

Celotna dolžina	410 mm
Dolžina ročaja	335 mm
Masa brez nastavkov	940 g
Dolžina glave z nastavki	149 mm
Ø udarne površine nastavkov	60 mm
Barva	črna
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Nastavek iz umetne mase, srednje trd za mehko kladivo 60

752550 60

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 60

752560 60

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 60

752540 60

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 60 mm

752530 60