

Garant**Mehko kladivo z gumijastimi nastavki, črna, Ø ohišja/material: 40Gmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	752500 40G
GTIN	4045197976598
Razred artikla	71D

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

Tehnični opis

Celotna dolžina	330 mm
Ø udarne površine nastavkov	40 mm
Masa brez nastavkov	418 g
Dolžina glave z nastavki	116 mm
Dolžina ročaja	275 mm
Barva	črna
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 40

752560 40

Nastavek iz umetne mase, srednje trd za mehko kladivo 40

752550 40

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 40

752540 40

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 40 mm

752530 40