

Garant**Mehko kladivo z nastavki iz umetne mase, rdeča, Ø ohišja/material: 40Gmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	752510 40G
GTIN	4045197977007
Razred artikla	71D

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

Tehnični opis

Ø udarne površine nastavkov	40 mm
Dolžina glave z nastavki	116 mm
Masa brez nastavkov	418 g
Dolžina ročaja	275 mm
Celotna dolžina	330 mm
Barva	rdeča
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Nastavek iz umetne mase, srednje trd za mehko kladivo 40

752550 40

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 40 mm

752530 40

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 40

752560 40

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 40

752540 40