

Garant**Mehko kladivo z najlonskimi nastavki, naravna, Ø ohišja/material: 50Gmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	752520 50G
GTIN	4045197978059
Razred artikla	71D

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

Tehnični opis

Celotna dolžina	380 mm
Masa brez nastavkov	785 g
Dolžina glave z nastavki	138 mm
Ø udarne površine nastavkov	50 mm
Dolžina ročaja	310 mm
Barva	naravna
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 50

752560 50

Nastavek iz umetne mase, srednje trd za mehko kladivo 50

752550 50

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 50 mm

752530 50

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 50

752540 50