

Garant**Mehko kladivo z najlonskimi nastavki, naravna, Ø ohišja/material: 30Gmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	752520 30G
GTIN	4045197978035
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

Tehnični opis

Dolžina glave z nastavki	92 mm
Ø udarne površine nastavkov	30 mm
Celotna dolžina	300 mm
Dolžina ročaja	260 mm
Masa brez nastavkov	228 g
Barva	naravna
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 30

752540 30

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 30

752560 30

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 30 mm

752530 30

Nastavek iz umetne mase, srednje trd za mehko kladivo 30

752550 30