

Garant**Mehko kladivo z najlonskimi nastavki, naravna, Ø ohišja/material: 80Gmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	752520 80G
GTIN	4045197978073
Razred artikla	71D

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

Tehnični opis

Ø udarne površine nastavkov	80 mm
Dolžina ročaja	400 mm
Masa brez nastavkov	1895 g
Dolžina glave z nastavki	175 mm
Celotna dolžina	500 mm
Barva	naravna
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 80

752560 80

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 80

752540 80

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 80 mm

752530 80