

Garant**Mehko kladivo z najlonskimi nastavki, naravna, Ø ohišja/material: 60Gmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	752520 60G
GTIN	4045197978066
Razred artikla	71D

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

Tehnični opis

Ø udarne površine nastavkov	60 mm
Celotna dolžina	410 mm
Dolžina ročaja	335 mm
Dolžina glave z nastavki	149 mm
Masa brez nastavkov	940 g
Barva	naravna
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 60 mm

752530 60

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 60

752560 60

Nastavek iz umetne mase, srednje trd za mehko kladivo 60

752550 60

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 60

752540 60