

Garant**Mehko kladivo z nastavki iz umetne mase, rdeča, Ø ohišja/material: 50Gmm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	752510 50G
GTIN	4045197977014
Razred artikla	71D

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšane jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540 – 752560.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	310 mm
Celotna dolžina	380 mm
Dolžina glave z nastavki	138 mm
Masa brez nastavkov	785 g
Ø udarne površine nastavkov	50 mm
Barva	rdeča
brez odboja	da
Možnost kombiniranja nastavkov	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Hikorijev ročaj za kladiva Za Ø ohišja 50 mm

752530 50

Najlonski nastavek, trd za mehko kladivo 50

752560 50

Gumijasti nastavek, mehek za mehko kladivo 50

752540 50

Nastavek iz umetne mase, srednje trd za mehko kladivo 50

752550 50