

**Garant****Najlonski nastavek, trd, za mehko kladivo: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	752560 40
GTIN	4045197977175
Razred artikla	71D

**Opis****Izvedba:**

**Najlonski nastavek** (poliamid 6, naravni): zelo odporen na obrabo, preprečuje cepljenje. Za zelo visoko udarno silo. Trdota po Shore pribl. 80-85D.

**Uporaba:**

**Najlonski nastavek** (poliamid 6, naravni): zelo odporen na obrabo, preprečuje cepljenje. Za zelo visoko udarno silo. Trdota po Shore pribl. 80-85D.

**Primerno za :**

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca art. 752500 / 752510 / 752520.

**Tehnični opis**

Ø glave kladiva	40 mm
Material	Najlon
Trdota	srednje trda
Vrsta izdelka	Udarni nastavek

