

Garant
VHM rezkar TPC, DLC, Ø h6 DC: 6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202284 6
GTIN	4045197977281
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Z **ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami** in dodatno **poliranimi**utori za odrezke za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Z dvojnim lomilcem odrezkov za izjemno ustvarjanje odrezkov.

S **prevleko DLC sp²** najnovejše generacije.

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA! Priporočljivi naslednik je art. 203115.

$a_{e \text{ maks.}} = 0,1 \times D$ za TPC-obdelavo.

$h_{\text{maks.}}$: vrednosti v tabeli so maksimalne vrednosti.

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Oblika držala	HA
Dolžina rezil L_c	31 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	36 mm
Ø rezila D_c	6 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Celotna dolžina L	76 mm
Ø držala D_s	6 mm
Ø sprostitve D_1	5,7 mm
Kot spirale	45 stopinj

Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,027 mm
Število zob Z	3
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Toleranca nazivnega \varnothing	h6
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,1×D ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	280 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	270 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	125 m/min	N
PE-HD	primerno	110 m/min	N
PA 66	primerno	140 m/min	N
PEEK	primerno	90 m/min	N
PF 31	primerno	80 m/min	N
PVDF GF20	primerno	125 m/min	N

POM GF25	primerno	115 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	105 m/min	N
PEEK GF30	primerno	90 m/min	N
PTFE CF25	primerno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	120 m/min	N
Cu	primerno	80 m/min	N
CuZn	primerno	100 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		
Storitve			

Brušenje držala Tip HB

129100 HB