



Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, Tip: 1



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 880400 1 |
| GTIN | 4021176644771 |
| Razred artikla | 83U |

Opis

Izvedba:

Z ozkimi odmikalnimi kavljji za hitro sproščanje in premikanje odmikalnih krakov.

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, zobnikov itd. **Kot zunanja in notranja odmikalka.**

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 30 - 90 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 70 - 140 mm

Vpenjalna globina do: 100 mm

Moč: 4,5 t

Tehnični opis

| | |
|---|-------------|
| Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 70 - 140 mm |
| Vpenjalna globina do | 100 mm |
| Moč | 4,5 t |
| Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 30 - 90 mm |
| Maksimalni vrtilni moment | 80 Nm |

| | |
|------------------|--------------------|
| Zunanji 6-kotnik | 17 mm |
| Število kavljev | 2 |
| Masa | 1,27 kg |
| Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |