



Dvokraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881000 3
GTIN	4021176016288
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z **nastavitvijo vpenjalne širine krakov**. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 23 - 160 mm

Vpenjalna globina do: 160 mm

Moč: 6 t

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	23 - 160 mm
Vpenjalna globina do	160 mm
Moč	6 t
Število kavljev	2
Zunanji 6-kotnik	19 mm
Maksimalni vrtilni moment	140 Nm

Masa	1,9 kg
samocentrirni	da
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik