



## Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, vitke odmikalne roke, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880450 3
GTIN	4021176756634
Razred artikla	83U

### Opis

**Izvedba:**

Z izjemno vitkimi odmikalnimi rokami.

**Uporaba:**

Nadvse primerni za ozke vmesne prostore in slabo dostopna mesta.

### Tehnični opis

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	180 - 340 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	65 - 250 mm
Vpenjalna globina do	200 mm
Moč	9 t
Število kavljev	2
Zunanji 6-kotnik	27 mm
Maksimalni vrtilni moment	250 Nm
Masa	6,885 kg

Vrsta izdelka

Dvokraki snemalnik