



## Precizna ravna brusna plošča D × G × V (mm), 400 × 100 × 127, Tip: A46



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 590692 A46    |
| GTIN                  | 9003172029931 |
| Razred artikla        | 53Y           |

### Opis

#### Izvedba:

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.

- **Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevem obratovanju.**
- **Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojogradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.**

Ravne brusne plošče s **premerom plošče 100 mm**, za ekonomično obdelavo velikih obdelovancev.

Oblika 7 z obojestransko poglobitvijo.

#### Uporaba:

- **Univerzalno uporabne v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevem obratovanju.**
- **Na vseh običajnih brusilnih strojih v strojogradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**

- **Potrebno je hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki je treba zagotoviti dobro hladilno mazanje.**

**Specifikacija:****89A462I8AV.****Napotek:**

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.

Oblika: 7

Globina poglobitve G 2: 10 mm

**Tehnični opis**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Postopek brušenja           | Plosko brušenje     |
| Specifikacija               | 89A462I8AV          |
| Oblika                      | 7                   |
| Ø plošče D                  | 400 mm              |
| Širina plošče T             | 100 mm              |
| Značilnost blagovnega imena | 400 × 100 × 127     |
| Ø izvrtine H                | 127 mm              |
| Ø poglobitve P              | 190 mm              |
| Globina poglobitve F 1      | 40 mm               |
| Globina poglobitve G 2      | 10 mm               |
| Vrsta izdelka               | Ravne brusne plošče |

**Uporabniški podatki**

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| INOX              | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)             | pogojno primerno |                |            |
| CuZn              | pogojno primerno |                |            |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Uni         | pogojno primerno |
| mokro maks. | primerno         |