

Honeywell**Delovne rokavice, par Polytril™, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094370 7
GTIN	3603835500034
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Polytril™. Delovne rokavice s prevleko iz nitrila za rokovanje z majhnimi predmeti v mastnem, vlažnem in umazanem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Oprijem v mokrem	dobro
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Otip	dobro
Prilagodljivost	zelo dobro
Oprijem v olju	zelo dobro
Zračnost	dobro

Material prevleke	Nitril
Velikost rokavic	7
Brez DMF	ne
Oznaka proizvajalca	Polytril
Serijska	Polytril™
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	10
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	4121X
Nosilni material	Poliamid
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	220 - 260 mm
Barva	bela/siva
Masa	36-50 g
Tehnologija pletenja	13G
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	1
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice