



## Dvokraki snemalnik, Tip: 4



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 880930 4      |
| GTIN                  | 4021176956317 |
| Razred artikla        | 83U           |

### Opis

#### Izvedba:

Z obrnljivima krakoma (**za zunanja in notranja odmikalna dela.**), močno traverzo in vretenom. Želena vpenjalno širino snemanja preprosto nastavite s pomikom krakov vzdolž traverze.

#### Uporaba:

Hitro nastavljen snemalnik za zobnike, ležaje, ploščice itd.

Vpenjalna širina pri zunanem snemanju: 350 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 195 - 365 mm

Vpenjalna globina do: 250 mm

Moč: 7 t

### Tehnični opis

|   |              |
|---|--------------|
| Moč                                     | 7 t          |
| Vpenjalna globina do                    | 250 mm       |
| Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 195 - 365 mm |
| Vpenjalna širina pri zunanem snemanju   | 350 mm       |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Zunanji 6-kotnik | 22 mm              |
| Število kavljev  | 2                  |
| Masa             | 6,21 kg            |
| Vrsta izdelka    | Dvokraki snemalnik |