



Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, Tip: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880400 10
GTIN	4021176644856
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z ozkimi odmikalnimi kavljji za hitro sproščanje in premikanje odmikalnih krakov.

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, zobnikov itd. **Kot zunanja in notranja odmikalka.**

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 30 - 120 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 70 - 180 mm

Vpenjalna globina do: 100 mm

Moč: 4,5 t

Tehnični opis

Moč	4,5 t
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	70 - 180 mm
Vpenjalna globina do	100 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	30 - 120 mm
Maksimalni vrtilni moment	80 Nm

Zunanji 6-kotnik	17 mm
Število kavljev	2
Masa	1,44 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik