

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Posukana ravna ščetka jeklena žica, Ø ščetke D1×debelina ščetin: 28X0,25mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 574800 28X0,25 |
| GTIN | 4017359071434 |
| Razred artikla | 57L |

Opis

Izvedba:

Gladka, **posukana** žica, vtisnjena v jekleno tulko, **držalo Ø 6 mm**, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja. **Ščetka se glede na število vrtljajev bolj ali manj razpre, zato jo lahko vstavite v ozke predele**, da lahko npr. očistite notranjost nekega ohišja.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev | 20000 min ⁻¹ |
| Število kit | 12 |
| Ø ščetke D ₁ | 28 mm |
| Dolžina ščetin H ₁ | 28 mm |
| Ø držala D _s | 6 mm |
| Material obloge | Jeklena žica |
| Posukanje | posukana v levo |
| Vrsta izdelka | Ravna ščetka |

