



Dvokraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881000 4
GTIN	4021176016363
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z **nastavitvijo vpenjalne širine krakov**. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 23 - 250 mm

Vpenjalna globina do: 200 mm

Moč: 7 t

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	23 - 250 mm
Moč	7 t
Vpenjalna globina do	200 mm
Maksimalni vrtilni moment	190 Nm
Število kavljev	2
Zunanji 6-kotnik	24 mm

Masa	3,28 kg
samocentrirni	da
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik