



Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, vitke odmikalne roke, Tip: 30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880450 30
GTIN	4021176756719
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z izjemno vitkimi odmikalnimi rokami.

Uporaba:

Nadvse primerni za ozke vmesne prostore in slabo dostopna mesta.

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	65 - 350 mm
Vpenjalna globina do	200 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	180 - 440 mm
Moč	9 t
Maksimalni vrtilni moment	250 Nm
Zunanji 6-kotnik	27 mm
Število kavljev	2
Masa	7,37 kg

Vrsta izdelka

Dvokraki snemalnik