



Dvokraki snemalnik, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880930 1
GTIN	4021176923777
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima krakoma (**za zunanja in notranja odmikalna dela.**), močno traverzo in vretenom. Želena vpenjalno širino snemanja preprosto nastavite s pomikom krakov vzdolž traverze.

Uporaba:

Hitro nastavljen snemalnik za zobnike, ležaje, ploščice itd.

Vpenjalna širina pri zunanem snemanju: 100 - 100 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 55 - 105 mm

Vpenjalna globina do: 100 mm

Moč: 4 t

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	55 - 105 mm
Vpenjalna širina pri zunanem snemanju	100 - 100 mm
Vpenjalna globina do	100 mm
Moč	4 t

Zunanji 6-kotnik	17 mm
Število kavljev	2
Masa	1,18 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik