



Trikraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881010 0
GTIN	4021176015526
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z **nastavitvijo vpenjalne širine krakov**. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 10 - 60 mm

Vpenjalna globina do: 50 mm

Moč: 1,5 t

Tehnični opis

Moč	1,5 t
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	10 - 60 mm
Vpenjalna globina do	50 mm
Število kavljev	3
Masa	0,275 kg
samocentrirni	da

Vrsta izdelka

Trikraki snemalnik