

**Stranske ščipalne klešče, kromirane, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725265 180
GTIN	3662424076558
Razred artikla	73R

**Opis****Izvedba:**

Klešče kromirane, z debelostensko prevleko ročajev. **Odpiralna vzmet iz umetne mase za neutrudljivo delo.** Rezila dodatno induktivno kaljena (pribl. 62 HRC).

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje trde žice do Ø	2,2 mm
celotna dolžina	180 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	debelostenska prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne

s priklopno odpiralno vzetjo	ne
z odpiralno vzetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče