



Hidravlična stiskalnica, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881800 1
GTIN	4021176005053
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s hidravličnim mehanizmom in samodejnim povratnim odmikom. Preporsta uporaba: stiskalnica se nastavi med vreteno odmikalke in gred. Stiskalnico pritrditi s pomočjo vretena odmikalke in zaviti vreteno stiskalnice (hidravlika deluje). Če hod ne zadostuje se – po odprtju vretena stiskalnice – postopek ponovi.

Uporaba:

Za povišanje tlačnega učinka pri mehanskih odmikalkah od vel. 3. S tem se ločijo tudi trdni deli.

Višina izvedbe: 62 mm

Ø cilindra: 14 mm

Ø telesa: 37 mm

Hod: 10 mm

Maksimalni vrtilni moment: 35 Nm

Maksimalna snemalna sila: 100 kN

Tehnični opis

Višina izvedbe	62 mm
Maksimalna snemalna sila	100 kN
Maksimalni vrtilni moment	35 Nm

Ø cilindra	14 mm
Ø telesa	37 mm
Hod	10 mm
Vrsta izdelka	Hidravlična stiskalnica