



Stranske ščipalne klešče za elektroniko, zrcalno polirane, okrogla glava, FW, Celotna dolžina: 115mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726429 115
GTIN	4003773018568
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.

Tehnični opis

Širina glave	11 mm
Dolžina rezila	14 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	0,3 - 1,2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	0,3 - 0,6 mm
celotna dolžina	15 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,3 - 1,6 mm

Rezalni rob	precizno posnetje rezalnih robov
Material	Jeklo za kroglične ležaje
Oblika glave	okrogla
Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Površina	zrcalno polirane
Značilnost blagovnega imena	FW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče