



Trikraki snemalnik s prednastavitvijo vpenjalne širine, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880950 1
GTIN	4021176006616
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Močan snemalnik z veliko vpenjalno silo in odličnim učinkom vpenjanja. Preprosto nastavljanje potrebne širine snemanja s pomočjo ključa za nastavljanje. Snemalnik **čvrsto** vpet, zaradi česar **ne more priti do snetja** vpenjalnih **krakov**.

Le za zunanje snemanje.

Uporaba:

Za enostavno odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov, jermenic itd.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 20 - 100 mm

Vpenjalna globina do: 100 mm

Moč: 8 t

Tehnični opis

Moč	8 t
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	20 - 100 mm
Vpenjalna globina do	100 mm
Zunanji 6-kotnik	17 mm

Maksimalni vrtilni moment	180 Nm
Število kavljev	3
Masa	1,24 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik