

**Ploščate klešče za elektronike, Celotna dolžina: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	727189 115
GTIN	4003773016694
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

Napotek:

Druge izvedbe po naročilu.

Tehnični opis

celotna dolžina	115 mm
Dolžina čeljusti	22,5 mm
Izvedba čeljusti	znotraj fino brušeni
Širina glave	9,5 mm
Oblika čeljusti	ploščate, ravne
Standard	DIN ISO 9655

Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Jeklo za kroglične ležaje
Površina	zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Ploščate klešče