



## Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, Tip: 20



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880400 20
GTIN	4021176645013
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Z ozkimi odmikalnimi kavljji za hitro sproščanje in premikanje odmikalnih krakov.

#### Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, zobnikov itd. **Kot zunanja in notranja odmikalka.**

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 40 - 200 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 100 - 260 mm

Vpenjalna globina do: 150 mm

Moč: 6 t

### Tehnični opis

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	100 - 260 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	40 - 200 mm
Moč	6 t
Vpenjalna globina do	150 mm
Število kavljev	2

Zunanji 6-kotnik	22 mm
Maksimalni vrtilni moment	150 Nm
Masa	3,315 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik