



Trikraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881010 1
GTIN	4021176016448
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z **nastavitvijo vpenjalne širine krakov**. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 12 - 100 mm

Vpenjalna globina do: 100 mm

Moč: 4 t

Tehnični opis

Vpenjalna globina do	100 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	12 - 100 mm
Moč	4 t
Zunanji 6-kotnik	13 mm
Maksimalni vrtilni moment	50 Nm
Število kavljev	3

Masa	0,665 kg
samocentrirni	da
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik