



## Trikraki snemalnik s prednastavitvijo vpenjalne širine, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880950 2
GTIN	4021176006791
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Močan snemalnik z veliko vpenjalno silo in odličnim učinkom vpenjanja. Preprosto nastavljanje potrebne širine snemanja s pomočjo ključa za nastavljanje. Snemalnik **čvrsto** vpet, zaradi česar **ne more priti do snetja** vpenjalnih **krakov**.

Le za zunanje snemanje.

#### Uporaba:

Za enostavno odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov, jermenic itd.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 35 - 150 mm

Vpenjalna globina do: 125 mm

Moč: 9 t

### Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	35 - 150 mm
Vpenjalna globina do	125 mm
Moč	9 t
Maksimalni vrtilni moment	190 Nm

Število kavljev	3
Zunanji 6-kotnik	19 mm
Masa	1,72 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik