



Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880400 3
GTIN	4021176645198
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z ozkimi odmikalnimi kavljji za hitro sproščanje in premikanje odmikalnih krakov.

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, zobnikov itd. **Kot zunanja in notranja odmikalka.**

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 65 - 250 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 180 - 340 mm

Vpenjalna globina do: 200 mm

Moč: 8,5 t

Tehnični opis

Moč	8,5 t
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	65 - 250 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	180 - 340 mm
Vpenjalna globina do	200 mm
Število kavljev	2

Zunanji 6-kotnik	27 mm
Maksimalni vrtilni moment	300 Nm
Masa	7,05 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik