



Trikraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 2



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 881010 2 |
| GTIN | 4021176016516 |
| Razred artikla | 83U |

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z **nastavitvijo vpenjalne širine krakov**. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 18 - 120 mm

Vpenjalna globina do: 120 mm

Moč: 6 t

Tehnični opis

| | |
|--|-------------|
| Moč | 6 t |
| Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 18 - 120 mm |
| Vpenjalna globina do | 120 mm |
| Število kavljev | 3 |
| Maksimalni vrtilni moment | 120 Nm |
| Zunanji 6-kotnik | 17 mm |

| | |
|---------------|--------------------|
| Masa | 1,124 kg |
| samocentrirni | da |
| Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |