



Hidravlična stiskalnica, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881800 3
GTIN	4021176924408
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s hidravličnim mehanizmom in samodejnim povratnim odmikom. Preporsta uporaba: stiskalnica se nastavi med vreteno odmikalke in gred. Stiskalnico pritrditi s pomočjo vretena odmikalke in zaviti vreteno stiskalnice (hidravlika deluje). Če hod ne zadostuje se – po odprtju vretena stiskalnice – postopek ponovi.

Uporaba:

Za povišanje tlačnega učinka pri mehanskih odmikalkah od vel. 3. S tem se ločijo tudi trdni deli.

Višina izvedbe: 113 mm

Ø cilindra: 39,5 mm

Ø telesa: 80 mm

Hod: 7 mm

Maksimalni vrtilni moment: 40 Nm

Maksimalna snemalna sila: 300 kN

Tehnični opis

Maksimalna snemalna sila	300 kN
Hod	7 mm
Višina izvedbe	113 mm

Maksimalni vrtilni moment	40 Nm
Ø telesa	80 mm
Ø cilindra	39,5 mm
Vrsta izdelka	Hidravlična stiskalnica