



## Notranji / zunanji snemalnik, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880850 1
GTIN	3148519884579
Razred artikla	83H

### Opis

#### Izvedba:

Z dvema garniturama obrnljivih snemalnih krakov za **notranja in zunanja snemalna dela**, pri čemer je po potrebi mogoče uporabiti 2 ali 3 snemalne krake.

- **Varno: Blokada snemalnih krakov s pomočjo narebričenega vijaka.**
- **Praktično: Snemalni kraki se lahko dodajo ali odstranijo in so enostavno obrnljivi.**
- **Avtomatično: Samodejno zatezanje in samodejno centriranje.**
- **Glava vretena: Z omejevalnikom moči se varnostni zatič pri preobremenitvi odlomi.**

#### Obseg dobave:

Osnovno telo z vretenom in po 3 notranje in zunanje odmikalne roke.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 7 - 140 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 23 - 130 mm

Vpenjalna globina do: 140 mm

### Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	7 - 140 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	23 - 130 mm
Vpenjalna globina do	140 mm

Vrsta izdelka

Trikraki snemalnik