



Trikraki snemalnik s prednastavitvijo vpenjalne širine, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880950 3
GTIN	4021176006876
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Močan snemalnik z veliko vpenjalno silo in odličnim učinkom vpenjanja. Preprosto nastavljanje potrebne širine snemanja s pomočjo ključa za nastavljanje. Snemalnik **čvrsto** vpet, , zaradi česar **ne more priti do snetja** vpenjalnih **krakov**.

Le za zunanje snemanje.

Uporaba:

Za enostavno odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov, jermenic itd.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 50 - 200 mm

Vpenjalna globina do: 165 mm

Moč: 10 t

Tehnični opis

Vpenjalna globina do	165 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	50 - 200 mm
Moč	10 t
Število kavljev	3

Maksimalni vrtilni moment	250 Nm
Zunanji 6-kotnik	24 mm
Masa	3,5 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik